



Upínacia svorka s excentrom, Závit M: M12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370005 M12
GTIN	4046368503322
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- **Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.**
- **Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.**

Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.

Rozsah balenia:

Ocelová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Upozornenie:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Technický opis

Závit M	M12
Dráha výstredníka S_1	2 mm
Šesťhranný disk SW	25 mm
Dĺžka závitu L	25 mm
Upínacia sila	18 kN
Rozmer A	12,7 mm
Vnútorň šesťhranný disk SW_1	8 mm
Výška disku H	9,5 mm
maximálny ťahovací moment	88 Nm

Druh produktu

Upínacia svorka s excentrom