



Upínač s dvojším klinom, Závit M: M12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370010 M12
GTIN	4046368871506
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Hliníkový profil s ocelovým klinom vrátane skrutky.
- Viacnásobné upínanie, ktoré šetrí miesto.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie okrúhlych a plochých dielov.

Technický opis

Upínacia sila	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Závit M	M12
Maximálny rozsah rozoprenia	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Výška H ₂	19 mm
vhodné pre vnútorný šesťhran SW	10 mm
maximálny ťahovací moment	38,4 Nm
Dĺžka L	47,6 mm

Výška H	38,6 mm
Šírka B	37,3 mm
Druh produktu	Klinový upínač