



Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 14,2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Technický opis

D ₂ najmenší upínací Ø	12,2 mm
Vonkajší Ø D ₁	14,2 mm
Upínacia sila	8,5 kN
H	24,9 mm
Vonkajší Ø D	31,5 mm
Ø D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
maximálny ťahovací moment	17 Nm
max. upínacia dráha	0,33 mm
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň