

**Nastavovací klúč, rýchlo prestaviteľný, Celková dĺžka: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	813920 150
GTIN	3662424092190
Trieda položky	83H

Popis**Prevedenie:**

Ergonomický tvar, chrómovaný. Poloha rozovretia 22,5°. Časovo úsporný a rýchly nastavovací mechanizmus. S metrickou a palcovou **stupnicou** na rozovretí.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Technický opis

maximálny rozmer cez steny	23 mm
Celková dĺžka	6 palec
Celková dĺžka	150 mm
Norma	ISO 6787
Norma	DIN 3117
Norma	ASME B107.100
Poloha rozovretia	22,5 Stupeň
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Stupnica	áno
Plášť rukoväti	nie
Druh produktu	Nastaviteľný klúč

