



## Upínka Pitbull tupá, Závit M: M6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370030 M6
GTIN	4046368563609
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- **Upínací prvok vrátane skrutky s vnútorným šesťhranom DIN912 s olejovzdorným O-krúžkom.**
- **Bezpečné a presné upínanie.**
- **Malé konštrukčné rozmery, preto málo rušivých kontúr.**

**Tupé hrany** na bežné práce.

#### Použitie:

Ideálne na viacnásobné upínanie.

### Technický opis

Výška $H_2$	3,8 mm
H	14,48 mm
Upínacia dráha	0,6 mm
Upínacia sila	16 kN
$B_{H9}$	19,05 mm

H <sub>1</sub>	7,2 mm
Materiál	Ocel
B <sub>1</sub>	7,6 mm
Upínacia šírka	19,1 mm
Závit M	M6
maximálny ťahovací moment	22,5 Nm
Druh produktu	Upínací systém prípravku