

**Nastavovací klúč, rýchlo prestaviteľný, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	813920 300
GTIN	3662424092220
Trieda položky	83H

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomický tvar, chrómovaný. Poloha rozovretia 22,5°. Časovo úsporný a rýchly nastavovací mechanizmus. S metrickou a palcovou **stupnicou** na rozovretí.

**Norma:**

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

**Technický opis**

Celková dĺžka	300 mm
maximálny rozmer cez steny	41 mm
Celková dĺžka	12 palec
Norma	ISO 6787
Norma	DIN 3117
Norma	ASME B107.100
Poloha rozovretia	22,5 Stupeň
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Stupnica	áno
Plášť rukoväti	nie
Druh produktu	Nastaviteľný klúč

