



Upínka Pitbull tupá, Závit M: M10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370030 M10
GTIN	4046368563753
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- **Upínací prvok vrátane skrutky s vnútorným šesťhranom DIN912 s olejovzdorným O-kružkom.**
- **Bezpečné a presné upínanie.**
- **Malé konštrukčné rozmery, preto málo rušivých kontúr.**

Tupé hrany na bežné práce.

Použitie:

Ideálne na viacnásobné upínanie.

Technický opis

Upínacia dráha	1,7 mm
Upínacia šírka	25,4 mm
Výška H ₂	6,3 mm
Závit M	M10
Upínacia sila	26 kN

H	18,03 mm
Materiál	Ocel
H ₁	11,4 mm
B ₁	10,2 mm
B _{H9}	25,4 mm
maximálny ťahovací moment	40 Nm
Druh produktu	Upínací systém prípravku