

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, Ø 115 mm, Zrnitosť: 80**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565264 80
GTIN	4062406162399
Trieda položky	51M

## Popis

### Prevedenie:

- **Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.**
- **Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.**
- **Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodné pre oceľ a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uholové brúsky.**

**dlhá životnosť** – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

### Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

## Technický opis

Ø kotúčov	115 mm
Ø otvora	22,23 mm
Zrnitosť	80
Popis tvaru	šikmý

Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		