

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, Ø 125 mm, Zrinitosť: 40**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 565265 40 |
| GTIN | 4062406162412 |
| Trieda položky | 51M |

Popis

Prevedenie:

- **Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.**
- **Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.**
- **Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodné pre ocel' a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uholové brúsky.**

dlhá životnosť - Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Technický opis

| | |
|-------------|----------|
| Zrinitosť | 40 |
| Popis tvaru | šikmý |
| Ø kotúčov | 125 mm |
| Ø otvora | 22,23 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Brusivo | Zirkónový korund (ZA) |
| Skratka pre brúsivo | ZA |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 125 mm |
| optimalizované pre materiál | INOX |
| optimalizované pre materiál | Oceľ |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienenene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |