

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý, Ø 115 mm, Zrnitosť: 80**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565274 80
GTIN	4062406162474
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

- **Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.**
- **Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.**
- **Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodné pre ocel' a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uhlové brúsky.**

speed – ploché usporiadanie lamiel pre **vysokú rýchlosť úberu** a dlhú životnosť.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

Technický opis

Popis tvaru	ploché
Zrnitosť	80
Ø kotúčov	115 mm
Ø otvora	22,23 mm

Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		