

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý, Ø 125 mm, Zrnitosť: 120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 565275 120    |
| GTIN             | 4062406162528 |
| Trieda položky   | 51M           |

## Popis

### Prevedenie:

- **Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.**
- **Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.**
- **Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodné pre ocel' a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uholvé brúsky.**

**speed** – ploché usporiadanie lamiel pre **vysokú rýchlosť úberu** a dlhú životnosť.

### Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

## Technický opis

|             |          |
|-------------|----------|
| Ø kotúčov   | 125 mm   |
| Zrnitosť    | 120      |
| Popis tvaru | ploché   |
| Ø otvora    | 22,23 mm |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Brusivo                      | Zirkónový korund (ZA)   |
| Skratka pre brúsivo          | ZA                      |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                 |
| Atribút Názov produktu       | Ø 125 mm                |
| optimalizované pre materiál  | INOX                    |
| optimalizované pre materiál  | Oceľ                    |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 80 m/s                  |
| Druh produktu                | Vejárovitý brúsny kotúč |

### Údaje o užívatelovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | podmienene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |