

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč X-LOCK long life ZA kónický, Ø 125 mm, Zrnitost: 120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565279 120
GTIN	4062406162566
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

- **Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.**
- **Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.**
- **Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodné pre oceľ a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uholvé brúsky.**

dlhá životnosť - Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Rýchla výmena kotúča bez nástrojov so systémom X-LOCK.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Upozornenie:

Vejárovité brúsne kotúče X-LOCK sú spätne kompatibilné a možno ich použiť aj na bežných uhlových brúskach.

Technický opis

Popis tvaru	šikmý
-------------	-------

Ø otvora	22,23 mm
Zrnitosť	120
Ø kotúčov	125 mm
Séria	System X-LOCK
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		