



Hrubovací brúsny kotúč Silver, Ø kotúče×šírka kotúča: 178X7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560453 178X7
GTIN	4054596444041
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Hrubovací brúsny kotúč **Silver** s podielom **presne tvarovaného keramického zrna** pre vysoký odbrusovací výkon a dlhú životnosť. Pre **INOX a oceľ**.

Použitie:

Vhodný na brúsenie s úberom materiálu a ťažké oddelovacie práce.

Špecifikácia:

A36P-BF.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	178 mm
Šírka kotúča	7 mm
Séria	STRIEBORNÁ
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

odporúčaná uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		