

3M**Deliaci kotúč Silver, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563325 125
GTIN	5902658104978
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Deliaci kotúč Silver s vysokým rezným výkonom a životnosťou. Zmes zrn s **presne tvarovaným keramickým zrnom**.

Použitie:

Pre rýchle rezanie bez hrotov s nízkym tepelným namáhaním.

Špecifikácia:

A36R-BF.

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Šírka kotúča	1 mm
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	rovný
Séria	STRIEBORNÁ
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		