



## Hrubovací brúsny kotúč Silver, Ø kotúče×šírka kotúča: 230X7mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560453 230X7
GTIN	4054596444140
Trieda položky	53M

### Popis

#### Prevedenie:

Hrubovací brúsny kotúč **Silver** s podielom **presne tvarovaného keramického zrna** pre vysoký odbrusovací výkon a dlhú životnosť. Pre **INOX a oceľ**.

#### Použitie:

Vhodný na brúsenie s úberom materiálu a ťažké oddelovacie práce.

#### Špecifikácia:

**A36P-BF.**

### Technický opis

Šírka kotúča	7 mm
Ø kotúčov	230 mm
Ø otvora	22,23 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň

optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		