


Garant**Dierovaná stena výška 481 mm na montáž na stenu, Šírka: 1420mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955310 1420
GTIN	4062406160197
Trieda položky	91F

Popis**Prevedenie:**

Dierovaná stena z robustného ocelového plechu ohraneného $\square 9 \times 9$ mm v rasti 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Na zadnej strane sú privarené vystužovacie plechy na montáž na stenu.

Použitie:

Upevňovacie skrutky na upevnenie priamo na stenu sú v namontovanom stave neviditeľné. Pri veľkoplošnej montáži na stenu sa môžu perforované panely naskrutkovať z boku a nad sebou, aby sa dosiahol plynulý prechod.

Rozsah balenia:

Súčasťou balenia sú skrutky a hmoždinky na montáž na stenu.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Výška	481 mm
Šírka	1420 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena

