

Garant**Prepravný vozík s PU kolieskami, Využitelná šírka mm / model: 627/B****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Trieda položky	91L

Popis**Prevedenie:**

Stabilná kostra s 2 pevnými a 2 (uzamykateľnými) otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami (Ø 160 mm). Nosník sa priskrutkuje ku kostre a posuvnej rukoväti podľa tvarového spojenia. Bočné steny perforované v 25 mm rastri na inštaláciu nosnej lišty a držiaka náradia.

Rozsah balenia:

Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, s posuvnou rukoväťou a PU kolieskami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č. 970125 alebo č. 970130.

Technický opis

Hĺbka	1100 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet držiakov náradia (1 úroveň)	7
Model	B

Úžitková šírka	627 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Materiál Koleso	PU
Šírka	675 mm
Počet nosných koľajníc (1 úroveň)	4
Ø kolesa	160 mm
Výška	925 mm
Šírka ložnej plochy	675 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka ložnej plochy	1100 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC prepravňý vozík

Príslušenstvo

Odkladacia plocha s vekom pre systémový prepravňý vozík Šírka 627	970175 627
Odkladacia plocha pre systémový prepravňý vozík Šírka 627	970170 627