

**Garant**

**Prepravný vozík s celogumenými kolieskami, Využitelná šírka mm / model: 627/B**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Trieda položky	91L

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná kostra s 2 pevnými a 2 (uzamykateľnými) otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami (Ø 160 mm). Nosník sa priskrutkuje ku kostre a posuvnej rukoväti podľa tvarového spojenia. Bočné steny perforované v 25 mm rastrí na inštaláciu nosnej lišty a držiaka náradia.

**Rozsah balenia:**

Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, posuvnou rukoväťou a celogumovými kolieskami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková**

**povrchová úprava.****Upozornenie:**

Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č. 970125 alebo č. 970130.

**Technický opis**

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka	1100 mm
Počet držiakov náradia (1 úroveň)	7

Ø kolesa	160 mm
Šírka	675 mm
Úžitková šírka	627 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Hĺbka ložnej plochy	1100 mm
Výška	925 mm
Materiál Koleso	celogumové
Šírka ložnej plochy	675 mm
Počet nosných koľajníc (1 úroveň)	4
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC prepravňý vozík

## Príslušenstvo

Odkladacia plocha s vekom pre systémový prepravňý vozík Šírka 627	970175 627
Odkladacia plocha pre systémový prepravňý vozík Šírka 627	970170 627