


Garant

Predĺžovacia priečka (1 stĺpik a 3 dierované steny) jednostranná, Šírka: 1000mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955431 1000
GTIN	4062406163297
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Stojany (ocelové rúrky 60 × 40 × 2 mm) s vyrovnávacími a **závesnými otvormi vpredu a vzadu** na umiestnenie políc atď. Závitové puzdrá na vnútornej strane stĺpikov na montáž (skrutkovanie) dierovaných stien č. 928070, 928071.

Dierované steny z ocelového plechu □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uchytenie príslušenstva pre dierované steny, ako sú háčiky a držiaky Easyfix.

Použitie:

Ako deliaca stena, zástena na ochranu súkromia a na prehľadné a flexibilné uloženie náradia.

Povrchová úprava farby:

Dierované steny v svetlosivej farbe RAL 7035, stĺpiky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Hmotnosť	25 kg

Hĺbka	660 mm
maximálne zaťaženie poľa	200 kg
Šírka	1000 mm
Výška	2125 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Stojan z dierovanej steny