

**Garant****Deliaca stena (2 stĺpiky a 3 dierované steny) jednostranná, Šírka: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955430 1500
GTIN	4062406163280
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Stojany (oceľové rúrky 60 × 40 × 2 mm) s vyrovnávacími a **závesnými otvormi vpredu a vzadu** na umiestnenie políc atď. Závitové puzdrá na vnútornej strane stĺpikov na montáž (skrútkovanie) dierovaných stien č. 928070, 928071.

Dierované steny z oceľového plechu □ 9 × 9 mm v rasti 37 mm na uchytenie príslušenstva pre dierované steny, ako sú háčiky a držiaky Easyfix.

**Použitie:**

Ako deliaca stena, zástena na ochranu súkromia a na prehľadné a flexibilné uloženie náradia.

**Povrchová úprava farby:**

Dierované steny v svetlosivej farbe RAL 7035, stĺpiky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

Hĺbka	660 mm
Výška	2125 mm
maximálne zaťaženie poľa	200 kg

Hmotnosť	41 kg
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Šírka	1500 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Stojan z dierovanej steny