

**KÄRCHER****Vysávač na mokré a suché vysávanie, Označenie výrobcu: NT55T2ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Trieda položky	07C

**Popis****Prevedenie:**

Výkonný univerzálny **vlhký a suchý vysávač** s vysokým výkonom vysávania a kompaktnou konštrukciou, uložením hadíc a držiakom príslušenstva na prístroji. **Automatické vypnutie** pri maximálnej výške naplnenia nádoby.

- **Skladaný filter umožňuje vlhké a suché vysávanie bez odobratia filtra.**
- **Automatický systém čistenia filtra Tact umožňuje práce pri malých údržbárskych nákladoch bez prerušenia a dlhú životnosť filtra.**
- **Pomocou centrálného otočného prepínača sa dá pohodlne prepínať program vysávania.**
- **Priemyselný vysávač top triedy s 2 bezúdržbovými sacími turbínami a automatickým, ďalším vývojom osvedčeným systémom Tact<sup>2</sup> na čistenie filtra, ktorý umožňuje nepretržitú činnosť.**
- **Mimoriadne vhodný aj na odstraňovanie väčších množstiev jemného prachu až po silné znečistenie kvapalinami.**
- **Pri vyprázdňovaní možno nádobu z ušľachtilej ocele úplne vybrať z podvozka a oddelene priniesť na miesto likvidácie.**
- **Antistatický systém (uzemnenie až po prípojku sacej hadice) a trieda ochrany I.**
- **Robustná 55 l nádoba s tlmičom a kovovými vodiacimi valčekmi.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane sacej hadice s kolenom, kovovej sacej trubice 2 x 0,5 m, podlahovej a štrbinovej hubice, plochého skladaného filtra alebo papierového filtra.

**Upozornenie:**

Použiť priemyselný vysávač Č. 078522 pre oleje a médiá s obsahom oleja.

**Technický opis**

Vhodnosť pre jemný prach	áno
Objemový prietok vzduchu	2×74 l/s
Pracovná hlučnosť	73 dB(A)
Označenie výrobcu	NT 55/2 Tact <sup>2</sup> Me I
Príkion	2760 W
Čistenie filtra	automatické čistenie filtra Tact <sup>2</sup>
Dĺžka kábla	10 m
Antistatický systém	áno
Dĺžka	710 mm
Hmotnosť	45 kg
Prachová trieda - vysávač	L
Šírka	570 mm
Počet turbín	2
Vákuum	254 mbar
Menovitý rozmer prípojky	40 mm
Výška	1070 mm
Objem kontajnera	55 l
Dĺžka sacej hadice	4 m
Filtračný systém	plochý skladaný filter
Zvláštnosť	nádoba z ušľachtilej ocele, antistatická, trieda ochrany I
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

**Príslušenstvo**

Štrbinová dýza úzka, 13 mm Menovitý rozmer prípojky  
DN40

078528 DN40

Skosená gumová trubková dýza Menovitý rozmer prípojky  
DN40

078527 DN40