

Garant GRIDLINE

CNC pracovný stôl kontajnerom 24G + 30G, Dĺžka dosky: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970615 2000
GTIN	4062406163389
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Zásuvková skrinka 24 G a 30 G s centrálnym uzamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. S pracovnou doskou z bambusu.

Nosnosť zásuvky skrinky 24 G: 75 kg.

Nosnosť zásuvky skrinky 30 G: 200 kg.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Na skladovanie nástrojov je potrebná zásuvková vložka č. 970705.

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	270 kg
Zásuvková skrinka vpravo šírka	750 mm
Zásuvková skrinka vľavo šírka	600 mm
Výška	850 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm

Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvková skrinka Hĺbka	700 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvky Úžitková šírka (puzdro vpravo)	650 mm
Zásuvky Úžitková šírka (puzdro vľavo)	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G (puzdro vľavo)	20
Zásuvky Úžitková šírka v G (puzdro vpravo)	26
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl CNC

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 75	931168 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 100	931168 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125	931043 125
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 300	931168 300

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931043 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250	931043 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931043 50
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,200 kg Výška čela zásuvky 125	931168 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931043 100
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 2000	926001 2000
Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami200 kg Výška v mm / počet zásuviek 800/5	931115 800/5
Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami75 kg Výška v mm / počet zásuviek 800/6	931005 800/6