

Garant GRIDLINE

**CNC pracovný stôl kontajnerom 30G, 26×24G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970605 1500
GTIN	4062406163372
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 30G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou **200 kg**. S pracovnou doskou z bambusu.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

**Na skladovanie nástrojov je potrebná zásuvková vložka č. 970705.**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Podnož Šírka	50 mm
Zásuvková skriňa Šírka	750 mm
Výška	850 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	700 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Hmotnosť	175 kg
Počet zásuviek	5
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Pracovný stôl CNC

## Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 125	931168 125
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 300	931168 300

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,200 kg Výška čela zásuvky 75	931168 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,200 kg Výška čela zásuvky 100	931168 100
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami200 kg Výška v mm / počet zásuviek 800/5	931115 800/5
Podnož Výška 800	927000 800
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1500	926001 1500