

Garant GRIDLINE

**CNC skrinka na náradie kompletná so zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1025/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Skriňa centrálne uzamykateľná pomocou cylindrického zámku. 3-stranný zvýšený okraj a **drážkovaná gumená podložka. 100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

**Na skladovanie nástrojov je potrebná zásuvková vložka č. 970705.**

**Technický opis**

Hmotnosť	144 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Úžitková výška	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Hĺbka	700 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	CNC skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931165 300
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931155 1000
Krycia doska z oceľového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách Rozmer v G 30X28	951970 30X28
Odkladacia rohož z ryhovanej gumy Rozmer v G 30X28	951975 30X28