

Garant GRIDLINE

CNB skriňa prístavná so zásuvkami, 26×20G, Výška mm / typ: 1025/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Bočná skriňa na náradie 60 × 28 G, so zásuvkami 26 × 20 G. **So stredovou priečkou** a posuvnými dverami s guľôčkovými ložiskami, uzamykatelná vďaka posuvnej rukoväti s kolíkovým cylindrickým zámkom, 3-stranným zaobleným okrajom a **drážkovou gumenou podložkou. Bez poistky proti jednotlivému vytiahnutiu.** Nosnosť zásuviek a výsuvov **200 kg**. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm.

Osadenie:

Počet zásuviek (Č. 930635 Vel. 75): 2

Počet výsuvných políc (Č. 930656 Vel. 75): 4

Povrchová úprava farby:

Korpus, korpus výsuvu a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Na skladovanie nástrojov je potrebná zásuvková vložka č. 970708.

Technický opis

Hmotnosť	205 kg
Úžitková výška	900 mm
Hĺbka	700 mm

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Šírka	1500 mm
Výška	1025 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×20G
Druh produktu	CNC prístavná skriňa ku stroju

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	930635 75
Výsuvná polica200 kg Vstavaná výška 75	930656 75
Skrinka prístavná s posuvnými dvierkamiso zvýšeným okrajom Výška 1025	932130 1025
Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12