

Garant GRIDLINE

CNC skrinka na náradie kompletná so zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1025/4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Skriňa centrálne uzamykateľná pomocou cylindrického zámku. 3-stranný zvýšený okraj a **drážkovaná gumená podložka. 100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Na skladovanie nástrojov je potrebná zásuvková vložka č. 970705.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Úžitková výška	900 mm

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Hĺbka	700 mm
Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Hmotnosť	125 kg
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×24G
Druh produktu	CNC skriňa na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931165 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931165 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931165 200
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931155 1000
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách Rozmer v G 30X28	951970 30X28
Odkladacia rohož z ryhovanej gummy Rozmer v G 30X28	951975 30X28