

Garant GRIDLINE

**CNB skriňa prístavná so zásuvkami, 26×20G, Výška mm / typ: 1025/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970755 1025/4
GTIN	4062406163563
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Bočná skriňa na náradie 60 × 28 G, so zásuvkami 26 × 20 G. **So stredovou priečkou** a posuvnými dverami s guľôčkovými ložiskami, uzamykatelná vďaka posuvnej rukoväti s kolíkovým cylindrickým zámkom, 3-stranným zaobleným okrajom a **drážkovou gumenou podložkou. Bez poistky proti jednotlivému vytiahnutiu.** Nosnosť zásuviek a výsuvov **200 kg**. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm.

**Osadenie:**

Počet zásuviek (Č. 930635 Vel. 75): 2

Počet výsuvných políc (Č. 930656 Vel. 75): 2

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, korpus výsuvu a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

**Na skladovanie nástrojov je potrebná zásuvková vložka č. 970708.**

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Šírka	1500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm

Výška	1025 mm
Hmotnosť	175 kg
Úžitková výška	900 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×20G
Druh produktu	CNC prístavná skriňa ku stroju

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	930635 75
Výsuvná polica200 kg Vstavaná výška 75	930656 75
Skriňa prístavná s posuvnými dvierkamiso zvýšeným okrajom Výška 1025	932130 1025