

Garant GRIDLINE

CNC skrinka na náradie kompletná so zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1275/5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Skriňa centrálne uzamykateľná pomocou cylindrického zámku. 3-stranný zvýšený okraj a **drážkovaná gumená podložka. 100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**. Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Na skladovanie nástrojov je potrebná zásuvková vložka č. 970705.

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
------------------------	--------

Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Úžitková výška	1150 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26x24
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Hmotnosť	150 kg
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	CNC skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931165 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931165 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931163 50
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1250	931155 1250
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách Rozmer v G 30X28	951970 30X28
Odkladacia rohož z ryhovanej gummy Rozmer v G 30X28	951975 30X28

