

Garant GRIDLINE

CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s celoplechovými krídlovými dverami, pre nástrojové držiaky: SK30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 971301 SK30 |
| GTIN | 4062406163648 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|-------|--------|
| Hĺbka | 500 mm |
|-------|--------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Výška | 2000 mm |
| Počet upínačov nástrojov | 180 |
| Hmotnosť | 146 kg |
| Osová vzdialenosť A | 72 mm |
| Šírka | 1000 mm |
| Hĺbka v G | 20 |
| Šírka v G | 40 |
| Počet priečnych nosníkov | 9 |
| Lišty na uchytenie | 9 Pár |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa |
| Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka |
| Druh produktu | CNC skriňa |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky SK30 | 971570 SK30 |
| Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000 | 940501 2000 |
| Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20 | 971525 20 |
| Plastová vložka Typ SK30 | 947390 SK30 |

