

Garant GRIDLINE

CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s celoplechovými krídlými dverami, pre nástrojové držiaky: SK50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971301 SK50
GTIN	4062406163662
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlivé dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Osová vzdialenosť A	141 mm
---------------------	--------

Výška	2000 mm
Počet upínačov nástrojov	54
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	146 kg
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Lišty na uchytenie	9 Pár
Počet priečných nosníkov	9
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Druh produktu	CNC skriňa

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
Plastová vložka Typ SK50	947390 SK50
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Priečný nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky SK50	971570 SK50

