

Garant GRIDLINE

CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s celoplechovými krídlovými dverami, pre nástrojové držiaky: C5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971301 C5
GTIN	4062406163716
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	146 kg
----------	--------

Počet upínačov nástrojov	81
Hĺbka	500 mm
Výška	2000 mm
Šírka	1000 mm
Osová vzdialenosť A	97 mm
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Počet priečnych nosníkov	9
Lišty na uchytenie	9 Pár
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Druh produktu	CNC skriňa

Príslušenstvo

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky C5	971570 C5
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Plastová vložka Typ C5	947390 C5
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20

