

Garant GRIDLINE

## CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s krídlovými dverami s priezorom, pre nástrojové držiaky: VDI30



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 971303 VDI30  |
| GTIN             | 4062406163938 |
| Trieda položky   | 9GI           |

### Popis

#### Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

#### Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

#### Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

#### Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

### Technický opis

|       |         |
|-------|---------|
| Výška | 2000 mm |
|-------|---------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Hmotnosť                         | 146 kg   |
| Hĺbka                            | 500 mm   |
| Šírka                            | 1000 mm  |
| Počet upínačov nástrojov         | 171  |
| Osová vzdialenosť A              | 71 mm  |
| Hĺbka v G                        | 20   |
| Šírka v G                        | 40   |
| Počet priečných nosníkov         | 9  |
| Lišty na uchytenie               | 9 Pár  |
| Hrúbka materiálu                 | 0,9 mm   |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg  |
| Uhol otvárania dvier             | 250 Stupeň   |
| Prestavenie výšky v mriežke      | 25 mm  |
| Cylindrický zámok                | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia              | Základná skriňa  |
| Predné strany skriniek           | Krídlové dveria s priezorom                                    |
| Druh produktu                    | CNC skriňa   |

## Príslušenstvo

|   |              |
|---|--------------|
| Priečný nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky VDI30 | 971570 VDI30 |
| Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20                            | 971525 20    |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11   | 914226 GP11  |
| Plastová vložka Typ VDI30   | 947390 VDI30 |
| Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000                | 940501 2000  |

