

Garant GRIDLINE

CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s roletou, pre nástrojové držiaky: C4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971309 C4
GTIN	4062406164317
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

S roletami z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	146 kg
Osová vzdialenosť A	97 mm
Šírka v G	40
Výška	2000 mm
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Šírka	1000 mm
Počet upínačov nástrojov	81
Počet priečnych nosníkov	9
Lišty na uchytenie	9 Pár
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Predné strany skriniek	Rolety
Druh produktu	CNC skriňa

Príslušenstvo

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky C4	971570 C4
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20
Plastová vložka Typ C4	947390 C4