

Garant GRIDLINE

CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s roletou, pre nástrojové držiaky: HSK100**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971309 HSK100
GTIN	4062406164393
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

S roletami z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	20
Výška	2000 mm
Hmotnosť	146 kg
Hĺbka	500 mm
Počet upínačov nástrojov	63
Osová vzdialenosť A	116 mm
Šírka v G	40
Šírka	1000 mm
Lišty na uchytenie	9 Pár
Počet priečnych nosníkov	9
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Predné strany skriniek	Rolety
Druh produktu	CNC skriňa

Príslušenstvo

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky HSK100	971570 HSK100
Plastová vložka Typ HSK100	947390 HSK100
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20