

Garant GRIDLINE

**CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s roletou, pre nástrojové držiaky: HSK80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971309 HSK80
GTIN	4062406164386
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

**S roletami z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.**

**Rozsah balenia:**

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Osová vzdialenosť A	104 mm
Hmotnosť	146 kg
Výška	2000 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka	500 mm
Počet upínačov nástrojov	72
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Lišty na uchytenie	9 Pár
Počet priečnych nosníkov	9
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Predné strany skriniek	Rolety
Druh produktu	CNC skriňa

## Príslušenstvo

Plastová vložka Typ HSK80	947390 HSK80
Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky HSK80	971570 HSK80
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20