

Garant GRIDLINE

CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s krídlovými dverami s priezorom, pre nástrojové držiaky: SK30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971343 SK30
GTIN	4062406164553
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	1000 mm
-------	---------

Osová vzdialenosť A	72 mm
Počet upínačov nástrojov	120
Výška	2000 mm
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	126 kg
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Počet priečnych nosníkov	6
Lišty na uchytenie	2 Pár
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Krídlové dveria s priezorom
Druh produktu	CNC skriňa

Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
Plastová vložka Typ SK30	947390 SK30
Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky SK30	971570 SK30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11

