

**Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne, Rozmer v G: 26X24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	951885 26X24
GTIN	4063104000549
Trieda položky	96M

**Popis****Prevedenie:**

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

**Použitie:**

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

**Norma:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Upozornenie:**

Bez príľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

**Technický opis**

Hĺbka	600 mm
Šírka	650 mm
Šírka v G	26
Hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky v G	26x24G
Prevedenie	rez

Označenie výrobcu	Protišmykový kotúč Exact súprava 5 ks 600 x 650 mm
Hrúbka	2 – 3 mm
Druh produktu	Protišmyková rohož