

**Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne, Rozmer v G: 12X20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 951885 12X20  |
| GTIN             | 4063104000495 |
| Trieda položky   | 96M           |

**Popis****Prevedenie:**

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

**Použitie:**

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

**Norma:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Upozornenie:**

Bez príľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

**Technický opis**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Hĺbka                  | 500 mm |
| Šírka                  | 300 mm |
| Šírka v G              | 12     |
| Hĺbka v G              | 20     |
| vhodné pre zásuvky v G | 12×20G |
| Prevedenie             | rez    |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Označenie výrobcu | Protišmykový kotúč Exact<br>súprava 5 ks 500 x 300 mm |
| Hrúbka            | 2 – 3 mm  |
| Druh produktu     | Protišmyková rohož                                    |