

Garant GRIDLINE

## CNC veľkopriestorová skriňa kompletná s upínačmi nástrojov s celoplechovými krídlovými dverami, pre nástrojové držiaky: C8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971451 C8
GTIN	4062406164942
Trieda položky	9GI

### Popis

#### Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 28 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

#### Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 28 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

#### Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

#### Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942573 a sk. 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

### Technický opis

Hĺbka	700 mm
Osová vzdialenosť A	104 mm

Úžitková výška	1845 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	28
Lišty na uchytenie	2 Pár
Počet priečných nosníkov	8
Hmotnosť	115 kg
Počet upínačov nástrojov	64
Výška	2000 mm
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Druh produktu	CNC veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28	971525 28
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky C8	971570 C8
Plastová vložka Typ C8	947390 C8
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvierka pre výšku skrine 2000	940501 2000

