

Garant GRIDLINE

CNC veľkopriestorová skriňa kompletná s upínačmi nástrojov s celoplechovými krídlovými dverami, pre nástrojové držiaky: HSK100



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 971451 HSK100 |
| GTIN | 4062406164997 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 28 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 28 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942573 a sk. 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|----------------|---------|
| Hmotnosť | 115 kg |
| Úžitková výška | 1845 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hĺbka v G | 28 |
| Lišty na uchytenie | 2 Pár |
| Hĺbka | 700 mm |
| Počet priečnych nosníkov | 8 |
| Výška | 2000 mm |
| Počet upínačov nástrojov | 56 |
| Osová vzdialenosť A | 116 mm |
| Šírka | 1000 mm |
| Šírka v G | 40 |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa |
| Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka |
| Druh produktu | CNC veľkopriestorová skriňa |

Príslušenstvo

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Plastová vložka Typ HSK100 | 947390 HSK100 |
| Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky HSK100 | 971570 HSK100 |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000 | 940501 2000 |
| Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28 | 971525 28 |

