

Garant GRIDLINE

CNC veľkopriestorová skriňa kompletná s upínačmi nástrojov s krídlovými dverami s priezorom, pre nástrojové držiaky: C4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971453 C4
GTIN	4062406165062
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 28 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 28 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942573 a sk. 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Lišty na uchytenie	2 Pár
Hĺbka v G	28

Šírka v G	40
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	1845 mm
Šírka	1000 mm
Počet upínačov nástrojov	72
Hmotnosť	115 kg
Osová vzdialenosť A	97 mm
Počet priečnych nosníkov	8
Výška	2000 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Druh produktu	CNC veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Plastová vložka Typ C4	947390 C4
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28	971525 28
Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky C4	971570 C4
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvierka pre výšku skrine 2000	940501 2000

