

Garant GRIDLINE

**CNC veľkopriestorová skriňa kompletná s upínačmi nástrojov s krídlovými dverami s priezorom, pre nástrojové držiaky: VDI20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971453 VDI20
GTIN	4062406165031
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

**Rozsah balenia:**

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 28 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942573 a sk. 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Výška	2000 mm
Šírka v G	40

Počet priečnych nosníkov	8
Hmotnosť	115 kg
Lišty na uchytenie	2 Pár
Hĺbka v G	28
Počet upínačov nástrojov	232
Šírka	1000 mm
Hĺbka	700 mm
Osová vzdialenosť A	55 mm
Úžitková výška	1845 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Druh produktu	CNC veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28	971525 28
Plastová vložka Typ VDI20	947390 VDI20
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvierka pre výšku skrine 2000	940501 2000
Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky VDI20	971570 VDI20

