

Garant GRIDLINE

CNC veľkopriestorová skriňa kompletná s upínačmi nástrojov s krídlovými dverami s priezorom, pre nástrojové držiaky: SK40**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971453 SK40
GTIN	4062406165017
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 28 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942573 a sk. 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Lišty na uchytenie	2 Pár
Hĺbka	700 mm

Šírka v G	40
Šírka	1000 mm
Počet priečnych nosníkov	8
Počet upínačov nástrojov	120
Hĺbka v G	28
Úžitková výška	1845 mm
Hmotnosť	115 kg
Výška	2000 mm
Osová vzdialenosť A	76 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Druh produktu	CNC veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28	971525 28
Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky SK40	971570 SK40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Plastová vložka Typ SK40	947390 SK40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000

