

Garant GRIDLINE

**CNC veľkopriestorová skriňa kompletná s upínačmi nástrojov s krídlovými dverami s priezorom, pre nástrojové držiaky: HSK63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 971453 HSK63  |
| GTIN             | 4062406165123 |
| Trieda položky   | 9GI           |

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

**Rozsah balenia:**

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 28 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942573 a sk. 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Počet upínačov nástrojov | 104     |
| Úžitková výška           | 1845 mm |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Lišty na uchytenie               | 2 Pár  |
| Šírka                            | 1000 mm  |
| Výška                            | 2000 mm  |
| Počet priečnych nosníkov         | 8  |
| Hmotnosť                         | 115 kg   |
| Hĺbka v G                        | 28   |
| Hĺbka                            | 700 mm   |
| Osová vzdialenosť A              | 78 mm  |
| Šírka v G                        | 40   |
| Hrúbka materiálu                 | 0,9 mm   |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg  |
| Uhol otvárania dvier             | 250 Stupeň   |
| Prestavenie výšky v mriežke      | 25 mm  |
| Cylindrický zámok                | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia              | Základná skriňa  |
| Predné strany skriniek           | Krídlové dvierka s priezorom                                   |
| Druh produktu                    | CNC veľkopriestorová skriňa                                    |

## Príslušenstvo

|   |              |
|---|--------------|
| Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000                | 940501 2000  |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11   | 914226 GP11  |
| Plastová vložka Typ HSK63   | 947390 HSK63 |
| Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky HSK63 | 971570 HSK63 |
| Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28                            | 971525 28    |

