


Garant GRIDLINE

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 30G, pre nástrojové držiaky: SK30**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971560 SK30
GTIN	4062406165178
Trieda položky	9GI

Popis**Vhodné pre:**

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 30 G (skrinky so šírkou 60 G obsahujú 2 priehradky, každá 30 G).

Povrchová úprava farby:Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.****Technický opis**

pre nástrojové držiaky	SK 30
Hĺbka	135 mm
Osová vzdialenosť A	72 mm
Výška	54 mm
Počet upínačov nástrojov	13
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičov CNC

Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20

971525 20

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28

971525 28

Plastová vložka Typ SK30

947390 SK30