


Garant GRIDLINE

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 30G, pre nástrojové držiaky: VDI20**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971560 VDI20
GTIN	4062406165208
Trieda položky	9GI

Popis**Vhodné pre:**

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 30 G (skrinky so šírkou 60 G obsahujú 2 priehradky, každá 30 G).

Povrchová úprava farby:Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.****Technický opis**

Osová vzdialenosť A	55 mm
Hĺbka	135 mm
Počet upínačov nástrojov	19
Výška	54 mm
pre nástrojové držiaky	VDI 20
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System nosičov CNC

Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20

971525 20

Plastová vložka Typ VDI20

947390 VDI20

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28

971525 28