


Garant GRIDLINE

**Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 30G, pre nástrojové držiaky: VDI40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971560 VDI40
GTIN	4062406165222
Trieda položky	9GI

**Popis****Vhodné pre:**

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 30 G (skrinky so šírkou 60 G obsahujú 2 priehradky, každá 30 G).

**Povrchová úprava farby:**Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.****Technický opis**

Výška	54 mm
Počet upínačov nástrojov	12
pre nástrojové držiaky	VDI 40
Osová vzdialenosť A	75 mm
Hĺbka	135 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičov CNC

**Príslušenstvo**

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28

971525 28

Plastová vložka Typ VDI40

947390 VDI40

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20

971525 20