


Garant GRIDLINE

Priečný nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 40G, pre nástrojové držiaky: SK30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971570 SK30
GTIN	4062406165321
Trieda položky	9GI

Popis

Vhodné pre:

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 40 G (skrinky so šírkou 80 G obsahujú 2 priehradky, každá 40 G).

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Hĺbka	135 mm
pre nástrojové držiaky	SK 30
Počet upínačov nástrojov	20
Výška	54 mm
Osová vzdialenosť A	72 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičov CNC

Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20

971525 20

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28

971525 28

Plastová vložka Typ SK30

947390 SK30