


Garant GRIDLINE

## Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 40G, pre nástrojové držiaky: HSK50



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971570 HSK50
GTIN	4062406165437
Trieda položky	9GI

### Popis

**Vhodné pre:**

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 40 G (skrinky so šírkou 80 G obsahujú 2 priehradky, každá 40 G).

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

### Technický opis

Počet upínačov nástrojov	21
Osová vzdialenosť A	71 mm
pre nástrojové držiaky	HSK 50
Hĺbka	135 mm
Výška	54 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičov CNC

### Príslušenstvo

Plastová vložka Typ HSK50	947390 HSK50
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28	971525 28
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20