


Garant GRIDLINE

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 40G, pre nástrojové držiaky: HSK100**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971570 HSK100
GTIN	4062406165468
Trieda položky	9GI

Popis**Vhodné pre:**

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 40 G (skrinky so šírkou 80 G obsahujú 2 priehradky, každá 40 G).

Povrchová úprava farby:Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.****Technický opis**

Výška	54 mm
Počet upínačov nástrojov	7
Hĺbka	135 mm
pre nástrojové držiaky	HSK 100
Osová vzdialenosť A	116 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičov CNC

Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20

971525 20

Plastová vložka Typ HSK100

947390 HSK100

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28

971525 28